

CAIXILHO DE FIXAÇÃO PARA FILTROS HEPA





Aplicações:

Caixilhos de montagem para filtros HEPA em UTA ou sistemas de ventilação

Características:

- Equipado com ranhura de ensaio da vedação segundo a DIN 1946-4 (opcional)
- Superfície de vedação da junta
- Aço inoxidável ou pintado
- Conceção compacta e estável
- Construção robusta



CAIXILHO DE FIXAÇÃO PARA FILTROS HEPA

Modelo do caixilho	Dimensões do caixilho de fixação LxAxP (mm)	Dimensões do caixilho do filtro compatível LxAxP (mm)
HFK-G-F-305-610-366	305x610x366	287x592x292
HFK-G-F-610-610-366	610x610x366	592x592x292
HFK-G-F-322-627-366	322x627x366	305x610x292
HFK-G-F-627-627-366	627x627x366	610x610x292
HFK-SS-T-305-610-366	305x610x366	287x592x292
HFK-SS-T-610-610-366	610x610x366	592x592x292
HFK-SS-T-322-627-366	322x627x366	305x610x292
HFK-SS-T-627-627-366	627x627x366	610x610x292

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO CAIXILHO DE FIXAÇÃO PARA FILTROS HEPA

Tipo de produto	Material	Superfície de vedação	Dimensões (mm)
HFK : Caixilho de fixação para filtros HEPA	G: Galvanizado SS: Aço inoxidável 304 SS316: Aço inoxidável 316 P: Revestimento em pó	T: Ranhura para ensaio de estanquidade F: Superfície plana	305x610x366 305x305x366 610x610x366