


CAJA TERMINAL CON FILTRO HEPA SUSTITUIBLE

(RSR: SUSTITUCIÓN DESDE LA SALA)





Aplicaciones:

Filtro final para salas blancas
Ciencias de la vida
Microelectrónica

Características:

- Entrada de aire integrada
- Carcasa integrada, requiere menos espacio
- Tomas de ΔPa y de DOP al 100 % (accesibles desde el lado técnico)
- Ensayo individual de fugas (H13+)
- Certificado de ensayo individual (según EN 1822 - ISO 29463)
- Sustitución del filtro desde la sala



Norma:	EN 1822 e ISO 29463	Temp. máx. de funcionamiento:	80°C
Clase de filtro:	H13 - H14 - U15	Rejilla de protección:	Chapa de aluminio (pintura en polvo)
Medio filtrante:	Fibra de vidrio de alta calidad	Sellador:	Poliuretano bicomponente
Marco:	Aluminio extruido anodizado	Separador:	Hot-melt
Pérdida de carga final rec.:	Pérdida de carga inicial x2 (máx. 600 Pa)		

Modelo de filtro	Clase de filtro		Dimensiones An x Al x P (mm)	Dimensiones del filtro adecuado (mm)	Ø de la boca (mm)	Caudal nominal del filtro (m³/h)	Pérdida de carga inicial del filtro (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
HTH-H13-J-W-305-305-175-C-FB-W	H13	ISO 35 H	305x305x175	270x270x104	160	120	85
HTH-H13-J-W-305-610-175-D-FB-W	H13	ISO 35 H	305x610x175	270x575x104	200	250	85
HTH-H13-J-W-457-457-175-D-FB-W	H13	ISO 35 H	457x457x175	422x422x104	200	290	85
HTH-H13-J-W-610-610-175-M-FB-W	H13	ISO 35 H	610x610x175	575x575x104	250	535	85
HTH-H13-J-W-610-915-175-M-FB-W	H13	ISO 35 H	610x915x175	575x880x104	250	820	85
HTH-H13-J-W-610-1220-175-L-FB-W	H13	ISO 35 H	610x1220x175	575x1185x104	315	1100	85
HTH-H14-J-W-305-305-175-C-FB-W	H14	ISO 45 H	305x305x175	270x270x104	160	120	100
HTH-H14-J-W-305-610-175-D-FB-W	H14	ISO 45 H	305x610x175	270x575x104	200	250	100
HTH-H14-J-W-457-457-175-D-FB-W	H14	ISO 45 H	457x457x175	422x422x104	200	290	100
HTH-H14-J-W-610-610-175-M-FB-W	H14	ISO 45 H	610x610x175	575x575x104	250	535	100
HTH-H14-J-W-610-915-175-M-FB-W	H14	ISO 45 H	610x915x175	575x880x104	250	820	100
HTH-H14-J-W-610-1220-175-L-FB-W	H14	ISO 45 H	610x1220x175	575x1185x104	315	1100	100
HTH-U15-J-W-305-305-175-C-FB-W	U15	ISO 55 U	305x305x175	270x270x104	160	120	115
HTH-U15-J-W-305-610-175-D-FB-W	U15	ISO 55 U	305x610x175	270x575x104	200	250	115
HTH-U15-J-W-457-457-175-D-FB-W	U15	ISO 55 U	457x457x175	422x422x104	200	290	115
HTH-U15-J-W-610-610-175-M-FB-W	U15	ISO 55 U	610x610x175	575x575x104	250	535	115
HTH-U15-J-W-610-915-175-M-FB-W	U15	ISO 55 U	610x915x175	575x880x104	250	820	115
HTH-U15-J-W-610-1220-175-L-FB-W	U15	ISO 55 U	610x1220x175	575x1185x104	315	1100	115

El tamaño del filtro es 35 mm inferior al del marco.
«Otras dimensiones disponibles bajo pedido.»
«Tolerancia de la presión diferencial ±10 %»

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DE LA CAJA TERMINAL CON FILTRO HEPA SUSTITUIBLE

Tipo de filtro	Clase de filtro	Diseño	Divisor	Dimensiones (mm)	Diámetro de la boca	Rejilla de protección	Junta
HTH : Caja terminal con filtro HEPA sustituible	H13 H14 U15	J: Junta de gel	W: Sin D: Con	610x610x175	A: 125 B: 150 C: 160 D: 200 M: 250 F: 300 L: 315 X: 355 Z: Especial	FW: Sin FC: En el lado limpio FD: En el lado sucio FB: En ambos lados	G: Gel

Seguridad y estanqueidad: cajas terminales HEPA de diseño estanco

Las cajas terminales HEPA ofrecen un diseño estanco con un rendimiento y una durabilidad superiores. Consulte el plano detallado de los perfiles para conocer en profundidad las dimensiones y las características de diseño del marco del filtro. Esto le ayudará a elegir el filtro perfecto para sus necesidades específicas.

