



CAIXA TERMINAL COM FILTRO HEPA SUBSTITUÍVEL

(RSR: SUBSTITUIÇÃO PELO LADO DA SALA)




Aplicações:

Filtro final para salas limpas
Ciências da vida
Microeletrônica



Características:

- Entrada de ar integrada
- Caixa integrada, requer menos espaço
- Tomas de ΔPa e de DOP a 100% (acessíveis pelo lado técnico)
- Ensaio individual de fugas (H13+)
- Certificado de ensaio individual (segundo a EN 1822 - ISO 29463)
- Substituição do filtro pelo lado da sala



Norma:	EN 1822 e ISO 29463	Temp. máx. de funcionamento:	80°C
Classe do filtro:	H13 - H14 - U15	Grelha de proteção:	Chapa de alumínio, rev. em pó
Meio filtrante:	Fibra de vidro de alta qualidade	Selante:	Poliuretano bicomponente
Caixilho:	Alumínio extrudido anodizado	Separador:	Hot-melt
Perda de carga final rec.:	Perda de carga inicial x2, (máx. 600 Pa)		

CAIXA TERMINAL COM FILTRO HEPA SUBSTITUÍVEL

Modelo do Filtro	Classe do Filtro		Dimensões LxAxP (mm)	Dimensões do Filtro Compatível (mm)	Ø da gola de ligação (mm)	Caudal Nominal do Filtro (m³/h)	Perda de Carga Inicial do Filtro (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
HTH-H13-J-W-305-305-175-C-FB-W	H13	ISO 35 H	305x305x175	270x270x104	160	120	85
HTH-H13-J-W-305-610-175-D-FB-W	H13	ISO 35 H	305x610x175	270x575x104	200	250	85
HTH-H13-J-W-457-457-175-D-FB-W	H13	ISO 35 H	457x457x175	422x422x104	200	290	85
HTH-H13-J-W-610-610-175-M-FB-W	H13	ISO 35 H	610x610x175	575x575x104	250	535	85
HTH-H13-J-W-610-915-175-M-FB-W	H13	ISO 35 H	610x915x175	575x880x104	250	820	85
HTH-H13-J-W-610-1220-175-L-FB-W	H13	ISO 35 H	610x1220x175	575x1185x104	315	1100	85
HTH-H14-J-W-305-305-175-C-FB-W	H14	ISO 45 H	305x305x175	270x270x104	160	120	100
HTH-H14-J-W-305-610-175-D-FB-W	H14	ISO 45 H	305x610x175	270x575x104	200	250	100
HTH-H14-J-W-457-457-175-D-FB-W	H14	ISO 45 H	457x457x175	422x422x104	200	290	100
HTH-H14-J-W-610-610-175-M-FB-W	H14	ISO 45 H	610x610x175	575x575x104	250	535	100
HTH-H14-J-W-610-915-175-M-FB-W	H14	ISO 45 H	610x915x175	575x880x104	250	820	100
HTH-H14-J-W-610-1220-175-L-FB-W	H14	ISO 45 H	610x1220x175	575x1185x104	315	1100	100
HTH-U15-J-W-305-305-175-C-FB-W	U15	ISO 55 U	305x305x175	270x270x104	160	120	115
HTH-U15-J-W-305-610-175-D-FB-W	U15	ISO 55 U	305x610x175	270x575x104	200	250	115
HTH-U15-J-W-457-457-175-D-FB-W	U15	ISO 55 U	457x457x175	422x422x104	200	290	115
HTH-U15-J-W-610-610-175-M-FB-W	U15	ISO 55 U	610x610x175	575x575x104	250	535	115
HTH-U15-J-W-610-915-175-M-FB-W	U15	ISO 55 U	610x915x175	575x880x104	250	820	115
HTH-U15-J-W-610-1220-175-L-FB-W	U15	ISO 55 U	610x1220x175	575x1185x104	315	1100	115

A dimensão do filtro é 35 mm inferior à dimensão do caixilho.

"Outras dimensões disponíveis mediante pedido."

"Tolerância da pressão diferencial ±10%"

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DA CAIXA TERMINAL COM FILTRO HEPA SUBSTITUÍVEL

Tipo de Filtro	Classe	Conceção	Divisor	Dimensões (mm)	Ø da gola de ligação	Grelha de Proteção	Junta
HTH : Caixa Terminal com Filtro HEPA Substituível	H13 H14 U15	J: Vedação em gel	W: Sem D: Com	610x610x175	A: 125 B: 150 C: 160 D: 200 M: 250 F: 300 L: 315 X: 355 Z: Especial	FW: Sem FC: No lado limpo FD: No lado sujo FB: Nos dois lados	G: Gel

Fixação e vedação: filtros HEPA terminais com construção estanque

As caixas terminais HEPA garantem uma conceção estanque, com desempenho e durabilidade superiores. Consulte o desenho detalhado dos perfis para compreender plenamente as dimensões e as características de conceção do caixilho do filtro. Isto ajudá-lo-á a escolher o filtro ideal para as suas necessidades específicas.

